


UT 6-T/SP BU - 分断接线端子



3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，接线容量：0.2 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 蓝色

商业数据

订货号	3072822
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1133
产品关键代码	BE1133
GTIN	4055626320670
单件重量（含包装）	33.084 g
单件重量（不含包装）	33.084 g
原产地	PL

UT 6-T/SP BU - 分断接线端子



3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

技术数据

产品属性

产品类型	分断接线端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²

第一层

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	12 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	24 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 10 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	41 A
最大负载电流	50 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压	1000 V (所使用的附件可导致电压降低。)
额定横截面	6 mm²

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	105.2 mm

UT 6-T/SP BU - 分断接线端子



3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

NS 32深度	58 mm
NS 35/7,5深度	53 mm
NS 35/15深度	60.5 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UT 6-T/SP BU - 分断接线端子


3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>



图纸

电路图



UT 6-T/SP BU - 分断接线端子

3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

	IECEE-CB方案			
	认证ID: NL-65060			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	41 A	-	0.2 - 10

	EAC			
	认证ID: EACKZ 08593			

	KEMA-KEUR			
	认证ID: 71-113335			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	41 A	-	0.2 - 10

UT 6-T/SP BU - 分断接线端子



3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6-T/SP BU - 分断接线端子



3072822

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072822>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn