

产品参数表

规格



Acti9 漏电保护断路器 iC65N Vigi+ RCBO, C曲线 , 20A , 230V , 2P , ELE , 30mA , A型 , 4模宽

A9D65220

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Acti 9
产品类型	剩余电流动作保护断路器
产品名称	Acti9 iC65
产品短名	iC65N Vigi+
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	20 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
分断能力	6 kA Icn 符合 EN/IEC 61009-1 6 kA Icn 符合 GB/T 16917.1
隔离功能	适用

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
电网频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
剩余电流动作功能技术	动作功能与电源电压有关
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装方式	35 mm DIN 轨
与母线兼容性	兼容 上接线:

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

宽度（9mm的倍数）	4
高度	100.4 mm
宽度	35.4 mm
深度	72.8 mm
净重	0.265 kg
颜色	白色
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	(上接线或下接线) - 1...25 mm² - 单股硬线 (上接线或下接线) - 1...16 mm² - 软线 带接线端子
剥线长度	电源回路: 14 mm for 上接线或下接线 connection
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线

环境

符合标准	GB/T 16917.1 GB/T 16917.22 EN/IEC 61009-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	机身: IP20 Inside the enclosure: IP40
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3.6 cm
Package 1 Length	9.3 cm
Package 1 Weight	248 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8.4 cm
Package 2 Width	10.7 cm
Package 2 Length	21.7 cm
Package 2 Weight	1.537 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	27 cm
Package 3 Width	30.5 cm
Package 3 Length	25 cm

Package 3 Weight	12.781 kg
------------------	-----------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

是

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露


[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作

尺寸图

尺寸(mm)



线路图

2P C曲线

