

## 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

84-ASKS-C17-04A7

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-ASKS-C...>

您的产品:

---



## 84-ASKS-C17-04A7 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

### 正面

|        |         |
|--------|---------|
| 正面尺寸:  | Ø 30 mm |
| 正面形式:  | 圆形      |
| 前挡圈材质: | 塑料      |

### 安装

|       |           |
|-------|-----------|
| 设计:   | 平面的       |
| 安装开孔: | Ø 22.5 mm |
| 安装类型: | 面板安装      |

### 操作

|        |     |
|--------|-----|
| 灯罩材质:  | 塑料  |
| 灯罩发光:  | 发光  |
| 灯罩形状:  | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |
| 符号:    | C17 |

### 电气特性

|       |               |
|-------|---------------|
| 工作电压: | 8.4 - 32 V DC |
| 通信接口: | IO-Link规范V1.1 |

### 机械特性

|     |        |
|-----|--------|
| 端子: | 连接器M12 |
|-----|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| 开关系统: | 电容       |
| 操作力:  | 不需要驱动力   |
| 重量:   | 0.015 kg |

#### 环境条件




|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 正面 <b>IP</b> 等级: | IP69K               |
| <b>IK</b> 前端保护:  | IK08                |
| 工作温度:            | – 30 °C ... + 65 °C |
| 耐候性:             | 相对湿度，最大95%，不凝结      |

#### 证书




|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 标准认证:         | CSA, EHEDG      |
| 符合标准:         | CE, UKCA        |
| <b>REACH:</b> | REACH compliant |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS compliant  |

#### 其他


|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 简述:   | 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, 平面的, 发光, 塑料, 透明的, 圆形, 塑料, 连接器M12, IP69K, IK08, C17 |
| 外壳颜色: | 黑色                                                                                            |
| 外壳材质: | 塑料                                                                                            |
| 接线图:  |                                                                                               |



组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:

