



### Principales

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                 | PrismaSeT                                                                               |
| Gamme de produit                      | PrismaSeT G                                                                             |
| Type de produit ou équipement         | Conduit                                                                                 |
| Application                           | Distribution électrique basse tension                                                   |
| Type de coffret                       | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit<br>Armoire métallique<br>Armoire intérieure |
| Description du coffret/<br>armoire    | Gaine de coffret - largeur 300 mm                                                       |
| Composition du kit                    | Montants<br>Plaque arrière<br>Plaque supérieure<br>Plaque inférieure                    |
| Informations complémentaires          | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre                                             |
| Type de plaque frontale               | Sans à commander séparément                                                             |
| Nombre de modules verticaux (50 mm)   | 12                                                                                      |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 10                                                                                      |
| Normes                                | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2<br>CEI 62208                                                 |
| Certifications du produit             | ASTA<br>EAC                                                                             |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2   |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz                                                       |
| In courant assigné d'emploi                      | 630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2                       |
| Courant de court-circuit                         | 50 kA                                                          |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-1                            |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-1                               |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I                                                       |
| Matière                                          | Feuille d'acier traité                                         |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface                           | Texturé<br>Mat                                                 |
| Couleur                                          | Blanc (RAL 9003)                                               |
| Largeur                                          | 305 mm                                                         |
| Hauteur                                          | 630 mm                                                         |
| Profondeur                                       | 205 mm                                                         |
| Poids                                            | 7,02 kg                                                        |
| Quantité du lot                                  | Lot de 1                                                       |

## Environnement

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP30 avec plastron<br>IP40 avec porte<br>IP41 avec porte et auvent<br>IP43 avec porte, auvent et joint IP43 |
| Tenue aux chocs IK     | IK07 avec plastron<br>IK08 avec porte transparente<br>IK10 avec porte pleine                                |
| Robustesse mécanique   | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57                                                       |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 36,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 68,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 7,54 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 104,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 192,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|