

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSBMB206012

Spacial SBM - boite acier 200x600x120mm
avec entrée FL21 - couvercle vitré



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SBM
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Boîte industrielle
Nom abrégé de l'appareil	SBMB
Type de coffret	Boîte bus
Hauteur nominale-de l'enveloppe	200 mm
Largeur nominale-de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale-de l'enveloppe	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	4x plaque passe-câbles FL21 1x porte vitrée 1x Rail DIN 3x vis de capot 1x corps
Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de face avant	Porte vitrée
Fixation du couvercle	Vis métal demi-tour
Type de verrou	Étanchéité : PZ2 tournevis vis prisonnière
Pièces amovibles	Plaque passe-câbles, vis DIN rail, vis Cover, par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Acier et plexiglass (couvercle) Tôle d'acier (corps)
Finition de la surface	Poudre de polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	DNV UL BV LR GL
Degré de protection IP	IP55 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262
Température ambiante pour le stockage	-35...60 °C
Température de fonctionnement	-35...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1241 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------