

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT - Presse-étoupe - avec écrou - CEM - M16



NSYCGHF16

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                                |
| Type de produit ou équipement              | Presse-étoupe                                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion de câbles                                         |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT CRN<br>PanelSeT PanelSeT S3D<br>PanelSeT PanelSeT S3X |
| Emplacement de montage                     | Partie inférieure de l'enveloppe<br>Partie supérieure de l'enveloppe    |
| Entrée de câble                            | Presse-étoupe M16                                                       |
| Composition de l'appareil                  | 1 passe-câbles<br>1 écrou de blocage<br>1 joint                         |
| Quantité du lot                            | Lot de 10                                                               |
| Matière                                    | Corps :laiton plaqué nickel<br>Joint :CR (chloroprène)                  |

### Complémentaires

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Couleur                | Gris               |
| Finition de la surface | Chromé             |
| Mode de fixation       | Vissé<br>Par écrou |
| hauteur                | 36 mm              |
| Poids du produit       | 0,027 kg           |

### Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | UL                                                  |
| Caractéristique d'environnement                | Directive CEM                                       |
| Tenue à la flamme                              | V2 se conformer à UL 94                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...100 °C permanent<br>-40...150 °C intermittent |
| Degré de protection IP                         | IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min         |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 1       | 14,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 27,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 28,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,528 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

| 🔄 Matières et Substances          |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |    |
|--------------------------|----|
| Reprise                  | No |