

Stirnradgetriebe

0,1 Nm

Kombinierbar mit
DC-Kleinstmotoren
Schrittmotoren

Serie 22/2

	22/2	22/2K
Gehäusewerkstoff	Metall	Metall
Zahnräderwerkstoff	Metall	Metall
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl für:		
– Dauerbetrieb	4 000 min ⁻¹	4 000 min ⁻¹
Getriebeispiel, unbelastet	≤ 3 °	≤ 3 °
Abtriebswellenlager	Sinterlager	Kugellager, vorgespannt
Max. zulässige Wellenbelastung:		
– radial (6 mm vom Flansch)	≤ 3 N	≤ 100 N
– axial	≤ 5 N	≤ 5 N
Maximale Aufpresskraft	≤ 50 N	≤ 5 N
Wellenspiel:		
– radial (6 mm vom Flansch)	≤ 0,05 mm	≤ 0,03 mm
– axial	≤ 0,2 mm	= 0 mm
Betriebstemperaturbereich	- 30 ... + 100 °C	- 30 ... + 100 °C

Technische Daten

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Anzahl Getriebestufen										
Dauerdrehmoment	mNm	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kurzzeitdrehmoment	mNm	400	400	400	400	400	400	400	400	
Masse ohne Motor, ca.	g	58	68	72	77	82	88	93	103	
Wirkungsgrad, max.	%	90	86	81	73	66	59	53	48	
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb		=	≠	=	≠	=	≠	=	≠	
Untersetzung ¹⁾ (gerundet)		3,1:1 5,4:1	9,7:1	17,2:1 30,7:1	54,6:1 97,3:1	173:1 308:1	548:1 975:1	1 734:1 3 088:1	5 490:1 9 780:1	17 386:1 30 969:1
L2 [mm] = Getriebelänge		40,8	46,6	49,5	52,4	55,3	58,2	61,1	64,0	66,9
L1 [mm] = Länge mit Motor		45,4	50,0	53,6	56,5	59,4	62,3	65,2	68,1	71,0
	2224R...SR	45,4	50,0	53,6	56,5	59,4	62,3	65,2	68,1	71,0
	2230F/R...S	51,2	55,8	59,4	62,3	65,2	68,1	71,0	73,9	76,8
	2232R...SR	53,4	58,0	61,6	64,5	67,4	70,3	73,2	76,1	79,0
	2233F/R...S	53,8	58,4	62,0	64,9	67,8	70,7	73,6	76,5	79,4
	AM2224...-14	48,9	53,5	57,1	60,0	62,9	65,8	68,7	71,6	74,5

¹⁾ Die angegebenen Untersetzungsverhältnisse sind gerundet, exakte Werte sind auf Anfrage oder unter www.faulhaber.com erhältlich.

Hinweis: Untersetzungen von 55 057:1 bis 983 447:1 sind auf Anfrage erhältlich.

