

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖

1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 B6，带锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 31.2 mm，开槽连接块: 无，带绳链



商业数据

订货号	1690736
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码596 (C-2-2019)
GTIN	4017918890629
单件重量（含包装）	31.33 g
单件重量（不含包装）	26.49 g
原产地	DE

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖



1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>

技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
类型	B6
配有固定绳	是
密封	无

尺寸

尺寸图	
宽度	55 mm
高度	31.2 mm
长度	90 mm
直径	3.5 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
保护盖板材料	PA

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP50
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖


1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖

1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>



认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖



1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖

1690736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1690736>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn