



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	Odace
Type number	NH3535
Tipo prodotto	Connected switch
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo tecnologia	Elettronico
Numero di interruttori	1
Attuatore	Bascula
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente nominale	10 A
Potenza del fusibile associato	16 A
Colore	Alluminio
Finitura superficie	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Numero di tasti FUNZIONE	2
Segnalazione locale	Indicatore: 1 LED (rosso)
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Bascula Remote control by auxiliary push-button
Compatibilità software	Wiser App
Temporizzazione	5 min...8 h
Maximum number of connected devices	Zigbee: <15 (smart device)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo (2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Ausiliari collegati	Unlimited number of push-buttons, distanza: 50 m
Apparecchiatura fornita	Centre plate Manuale utente
Configurazione di cablaggio	Con neutro
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Termoplastica: piastra centrale
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo di installazione	Installazione interna

Tipo di imballo	Cartone
Profondità di incasso	27 mm
Profondità	41 mm
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Peso netto	0,058 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Norme	"EN 300-328" EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 "EN 301-489-17"
Comandi	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NF[RETURN]EAC[RETURN]FIMKO[RETURN]

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.