

**HK0606**

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	6 mm	Diamètre sous rouleaux
D	10 mm	Diamètre extérieur
C	6 mm	Largeur
C_r	1.610 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	1.220 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	212 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	36.500 1/min	vitesse limite
n_G Grease	21.900 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	31.500 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	1,512 g	Poids

Dimensions

C_1	6 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,4 mm	Dimension minimum de chanfrein

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

GR6X10X2

Bague d'étanchéité

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement