

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

180909 – LET 5018 AC / G13 LED 28x590mm 7W UVA Actinique / Actinic



Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Volts (VAC)	230
Watts (W)	7.00
Frequence (Hz)	50/60
UVA (mW/m2) (Distance=1m)	400
Variable/Dimmable	Non/No
Facteur de puissance Power factor	0.70
kWh/1000h	7.00

Caractéristiques Générales / General Characteristics

Culot/Socket	G13
Forme/Shape	Tube
Technologie/Technology	LED
Durée de vie/Life time	20000h
Couleur/Color	Bleu / Blue
Pic Spectral (Nm) Spectral peak	370
Angle°	180
Gaine anti-éclats/Coated	Non/No

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	180909
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LET 5018 AC
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à led UVA UVA Led lamp

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	28
Hauteur/Height (mm)	590
Poids/Weight (g)	94

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Données Logistiques / Logistic datas

Unité Consommateur Consumer Unit	1 pc
Conditionnement/Pack quantity	25 pcs

Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui/Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui/Yes




Installation

Se met en lieu et place du tube fluorescent 36 ou 40W avec le ballast ferromagnétique déjà installé ou s'alimente en 230V AC en déconnectant le ballast.

36 or 40W fluo retrofit tube for conventional ballast or 230V.

26/05/2025

Installation sur ballast ferromagnétique
Installation on electromagnetic ballast



Installation sur 230V AC (sans ballast)
Installation on AC mains (without ballast)

T8

