

Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil Type I, 16x160, 8 mm Nut, Flächenprofil, 2000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801794



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

- RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen.
- Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen.
- Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	9
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	16 x 160 mm
Länge	2000 mm
Nutgröße	8 mm
Masse (G)	3.70 kg/m
Trägheitsmoment (I _x , I _y)	3.76 cm ⁴ 304.40 cm ⁴
Abschnittmodul (W _x , W _y)	4.19 cm ³ 38.05 cm ³

Ähnliche Produkte

Parameter	187-3278	187-3279	187-3277	187-3276
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	RS PRO
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	1	2	8	4
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen
Strebenprofil	40 x 16 mm	80 x 16 mm	120 x 40 mm	40 x 80
Länge	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Nutgröße	8	8	8	8
Masse (G)	0.62 kg/m	1.31 kg/m	4.36 kg/m	3.15 kg/m
Trägheitsmoment (I _z)	0.67 cm ⁴ 3.38 cm ⁴	1.59 cm ⁴ 29.24 cm ⁴	221.43 cm ⁴ 24.69 cm ⁴	71.49 cm ⁴ 18.16 cm ⁴
Abschnittmodul (W _x)	0.82 cm ³ 1.69 cm ³	1.90 cm ³ 7.31 cm ³	36.91 cm ³ 12.34 cm ³	17.87 cm ³ 8.83 cm ³

Dimensionaldiagramm

