



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCT317

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC317G2, T317

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	102 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage	32 mm
A2	64 mm
B - Largeur Bague Intérieure	96 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	85 mm
G - Graisseur	M10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	240 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage	214 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	152 mm
L - Longueur du logement	298 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	183 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache	32 mm
L3 - Longueur de la rainure/surface de guidage	170 mm
N - Dimension trou de fixation	53 mm
N1 - Longueur encoche de fixation	42 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation	98 mm
S - Distance face / centre du palier	40 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	132600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	96500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	18,94 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	64 N-m

