



Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anzahl der Steckdosen	1
Verkauf je unteilbare Menge	1
Anzahl der Klemmen	2
Einsatzbedingungen	Innenraum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Konfiguration der Ausgangspole	2P
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Standardabweichung des Ausgangs	Universal
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lebensdauer in Zyklen	5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	5000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	1 x 1.5-2 x 4 mm ² für fest Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm ² für verseilt Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm ² für flexibel Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Material	ASA + PC: Mechanikabdeckung PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame PC (Polycarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42,5 mm
Einbautiefe	26,5 mm
Produktgewicht	0,041 kg

Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan
Ausgangsstandard	Europäisch
Oberflächenbehandlung	Gemalt

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Produktzertifizierungen	Aenor: 030/2210[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	56