


FAG

UCP217

Palier à semelle

Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	85 mm	Alésage
L	310 mm	Longueur totale
H 2	187 mm	Hauteur
C r	88.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	64.000 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	3.050 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	10,2 kg	Poids

Cotes de montage

J	247 mm	Distance trous de fixation
N	25 mm	Largeur (rainure)
N 1	31 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	95,2 mm	Distance axe arbre
A	83 mm	Largeur (base)
H ₁	32 mm	Hauteur (base)
B	85,7 mm	Width
S ₁	51,6 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

P217	Corps de palier
UC217	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.