

CP-F 2,5-4L - 连接器外壳

1025502

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器外壳， 接线方式: 压接， 深度: 26.5 mm， 宽度: 5.2 mm， 高度: 31.6 mm， 位数: 4， 颜色: 灰色

优势

- 每个接线点都可以被标记
- 四个直通层
- 设计宽度仅5.2 mm

商业数据

订货号	1025502
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2144
产品关键代码	BE2144
GTIN	4055626517803
单件重量（含包装）	1.88 g
单件重量（不含包装）	1.88 g
原产地	PL

CP-F 2,5-4L - 连接器外壳

1025502

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
位数	4

尺寸

宽度	5.2 mm
高度	31.6 mm
深度	26.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C (最高工作温度参考衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

CP-F 2,5-4L - 连接器外壳

1025502

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

CP-F 2,5-4L - 连接器外壳



1025502

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP-F 2,5-4L - 连接器外壳

1025502

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1025502>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn