




Données techniques

NKXR40T2Z

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	40 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	40 mm
D - Diamètre Extérieur	52 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée	61 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	32 mm
C1 - Hauteur de butée	13 mm
C2 - Position trou	10 mm
a - Diamètre d'appui butée	55,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,237 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	25900000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	43000000 mN
C0r - Capacité charge statique	52500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	121000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	7200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	28800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	56 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,6 mm

