

ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH13DSA-01-02-02

Fiche technique

General series information


- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).



Générateur de vide

Spécifications standards

Diamètre de la buse	13 (Ø 1.3 mm)
Modèle	D (Modèle en ligne)
Pression du vide	S [-90 kPa; -89 kPa (Modèle compact)]
Taille orifice SUP.	01 (Rc 1/8)
Taille orifice VIDE	02 (Rc 1/4)
Taille orifice EXH.	02 (Rc 1/4)
Accessoires	Avec fixation standard - Sans silencieux (ou aucun en cas de modèle compact)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pneumatic input connection	Taraudé R 1/8
Pneumatic exhaust connection	Taraudé R 1/4
Débit d'écoulement	40 l/min (ANR)
Matière de tube compatible	Polyamide souple; Polyamide; Polyuréthane
Raccord de vide pneumatique	Taraudé R 1/8
Pression du vide maxi	-90 kPa
Taille nominale de la buse [mm]	1.3 mm
Poids	0.027 Kg



Constructions

Modèle à montage en ligne



Nomenclature

N°.	Description	Matériau	Note
1	Corps	PBT	
2	Diffuseur	PPS	Type S : Brun, Type L : Noir
3	Adaptateur	PBT	
4	Fixation standard	PBT	Détachable (Accessoire)
5	Joint torique	NBR	Graisse appliquée
6	Collerette	—	
7	Joint	NBR	Graisse appliquée
8	Taraudage	Laiton	Nickelage autocatalytique

Information supplémentaire

Catalogue	ZH-C_FR.pdf
Operation manuals	OM_ZH_OM00401EN.pdf