

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

ECS系列卡接式空面板。配合配套面板使用时可达IP66/IP67/IP68/IP69防护等级。颜色：灰色
(7042)，宽度：196 mm，高度：34 mm，深度：62 mm



优势

- 壳体设计支持安装不同厚度的PCB板，应用范围广
- 提供壁挂式或杆式安装附件
- PCB连接技术久经考验
- 集成防拆卸保护
- 有效保护电子模块，免受热力和机械影响
- 适于户外/室内应用

商业数据

订货号	1050386
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACFDAB
产品关键代码	ACFDAB
GTIN	4055626666235
单件重量(含包装)	120.1 g
单件重量(不含包装)	119 g
原产地	US

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
推荐	更多信息和详细尺寸请见下载区域。

产品属性

产品类型	前板
外壳类型	室外壳体
壳体系列	ECS
产品系列	ECS..122X..L..
型号	卡扣锁定
电池仓	否

尺寸

尺寸图	
宽度	196 mm
高度	34 mm
深度	62 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.57 mm ... 2.36 mm
--------	---------------------

材料规格

颜色 (外壳)	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试	
规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 2000 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
加速度	15g (61.6 Hz ... 2000 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
灼热线测试	
规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s
机械强度/滚桶	
规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50
冲击	
规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	50g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
盐雾测试	
规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
规格	VDMA 24364:2018-05
结果	已通过测试
防护等级 (IP代码)	
规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
结果，防护等级，IP代码	IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K
环境条件	
保护等级	IP66/IP67/IP68/IP69
要达到的最大IP编码	IP69
要达到的最大NEMA编码	6
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 100 °C
PCB数据	
PCB支架数量	1
PCB厚度	1.57 mm ... 2.36 mm
安装	
安装类型	底座机械锁扣

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板




1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

认证

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

DNV

认证ID: TAE00003W8

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - 前端板



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

分类

ECCLASS

ECCLASS-11.0	27182702
ECCLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1050386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050386>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn