

Fiche technique du produit

Spécifications



Module E/S 8 Sorties Analogiques V-mA

SXWAO8XXX10001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tenue à la flamme	UL94V0-5VB
Largeur	90 mm
Certifications du produit	ICES-003 FCC partie 15 classe B CE RCM
Poids Net	159 g
Type de produit ou équipement	Module E/S
Nom de l'appareil	AO-8
Hauteur	114 mm
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Profondeur	64 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Degré de protection IP	IP20
Puissance consommée en W	4,9 W
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Nombre de sorties	8 sortie analogique
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Nom du produit	I/O Modules
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	EcoStruxure Building Operation

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Mural
Raccordement électrique	Embase enfichable
Type de commande	Sans
Type d'entrée analogique	Tension ou courant configurable 0...20 mA Tension ou courant configurable 0...10 V tension d'entrée
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
Normes	UL 864 UL 916 FCC CFR47 part 15
Matière	ABS + PC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	11,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	160 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	183
-----------------------------------------	-----

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Oui
--------------------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
-----------------------------------	--------------------------

Numéro SCIP	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
-------------	--------------------------------------

Régulation REACh	Déclaration REACh
------------------	-----------------------------------

Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------

sans PVC	Oui
----------	-----

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	Oui
---------	-----

Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------