

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



プリント基板用コネクタ、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 16 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: メス、列の数: 1、極数: 6、製品ラインアップ: LPC 2,5/..-ST、ピッチ: 5.08 mm、接続方式: レバー操作型Push-in接続式、電線/プリント基板の接続方向: 0 °、固定クリップ: - 固定クリップ、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

## 特長

- 工具を使用しないレバー式でフェール付き/フェールなしの電線を短時間で挿抜可能
- 明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
- レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
- 組み込みのテストオプションですばやく試験できて便利

## 販売用データ

アイテム番号	1110585
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AACBAA
GTIN	4063151027315
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	11.997 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	11.997 g
関税率	85366990
生産国	PL

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## 技術データ

### 製品特性

製品ライン	COMBICON Connectors M
製品ライン	プリント基板用コネクタ
製品シリーズ	LPC 2,5/..-ST
極数	6
ピッチ	5.08 mm
行の数	1

### 電気特性

標準規格 $I_N$	16 A
定格電圧 $U_N$	320 V
汚染度	3
接触抵抗	1 m $\Omega$
定格電圧 (III/3)	250 V
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
定格電圧 (III/2)	320 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格電圧 (II/2)	630 V
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV

### 接続データ

#### 接続技術

コネクタシステム	COMBICON MSTB 2,5
定格電線断面積	2.5 mm <sup>2</sup>
コンタクトタイプ	メス

#### 嵌合ロック

ロッキングタイプ	なし
取付けフランジ	なし

#### 電線接続

接続方法	レバー操作型Push-in接続式
プッシュインする電線の接続方向	0°
電線/プリント基板の接続方向	0°
接続電線サイズ、単線	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
燃線接続断面積	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
接続電線断面積AWG	26 ... 12
接続電線断面積/燃線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	0.25 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
燃線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり	0.25 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
同じ断面積の燃線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり	0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
シリンダーゲージ a x b / 径	2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

むき線の長さ	10 mm
--------	-------

## 絶縁スリーブなしフェールルの仕様

推奨圧着工具	1212034 CRIMPFOX 6
絶縁カラーなしフェールル、DIN 46228-1に準拠	断面積 : 0.25 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 7 mm
	断面積 : 0.34 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 7 mm
	断面積 : 0.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 10 mm
	断面積 : 0.75 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 10 mm
	断面積 : 1 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 12 mm
	断面積 : 1.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 10 mm ... 12 mm
	断面積 : 2.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 10 mm ... 12 mm

## 絶縁スリーブ付きフェールルの仕様

推奨圧着工具	1212034 CRIMPFOX 6
絶縁カラー付きフェールル、DIN 46228-4に準拠	断面積 : 0.25 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 10 mm
	断面積 : 0.34 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 10 mm
	断面積 : 0.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 8 mm ... 10 mm
	断面積 : 0.75 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 10 mm ... 12 mm
	断面積 : 1 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 10 mm ... 12 mm
	断面積 : 1.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 10 mm ... 12 mm
	断面積 : 2.5 mm <sup>2</sup> ; 長さ: 12 mm

## 材料仕様

### 材質のデータ - コンタクト先

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	溶融すずめっき
金属表面接続ポイント (仕上)	すず (4 - 8 μm Sn)
金属表面処理 コンタクト部 (仕上)	すず (4 - 8 μm Sn)

### 材質のデータ -ハウジング

色 (ハウジング)	緑 (6021)
絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI	850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT	775
EN 60695-10-2準拠のポールプレッシャー試験の温度	125 °C

### 材質データ - 操作部

色 (作動部品)	オレンジ (2003)
絶縁材質	PA GF
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ




1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

## 寸法

外形寸法	
ピッチ	5.08 mm
幅 [w]	32.19 mm
高さ [h]	15.39 mm
長さ [l]	27.37 mm

## 注記

動作時の注記	IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。
--------	---

## 機械的試験

### 電線接続

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

### 電線の損傷とゆるみ試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

### 接続/断路を繰り返す

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

### 引張試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値	0.2 mm <sup>2</sup> / 単線 / > 10 N
	0.2 mm <sup>2</sup> / フレキシブル / > 10 N
	2.5 mm <sup>2</sup> / 単線 / > 50 N
	2.5 mm <sup>2</sup> / フレキシブル / > 50 N

### 挿抜力

試験結果	試験合格
サイクル数	25
極あたりの挿入力 (近似)	7 N
極あたりの抜取り強度 (近似)	6 N

### 印字の耐性

仕様	IEC 60068-2-70:1995-12
----	------------------------

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

試験結果	試験合格
誤嵌合	
仕様	IEC 60512-13-5:2006-02
試験結果	試験合格
目視検査	
仕様	IEC 60512-1-1:2002-02
試験結果	試験合格
寸法確認	
仕様	IEC 60512-1-2:2002-02
試験結果	試験合格

## 環境条件と実際の条件

振動試験	
仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度	1オクターブ/最小
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
スイープ速度	50 m/s <sup>2</sup> (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間	2.5 h

耐久試験	
仕様	IEC 60512-9-1:2010-03
海面位のインパルス耐電圧	4.8 kV
接触抵抗R <sub>1</sub>	1 mΩ
接触抵抗R <sub>2</sub>	1.2 mΩ
挿抜回数	25
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 MΩ

環境試験	
仕様	ISO 6988:1985-02
腐食負荷	300 dm <sup>3</sup> 中0.2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> /40 °C/1サイクル
熱ストレス	105 °C/168 h
商用周波耐電圧	2.21 kV

周囲条件	
周囲温度 (作動時)	-40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 70 °C
相対湿度 (保管時/運搬時)	30 % ... 70 %
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 100 °C

## 電気試験

### 温度試験 | 試験グループC

仕様	IEC 60512-5-1:2002-02
----	-----------------------

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

試験した極数	20
--------	----

## 絶縁抵抗

仕様	IEC 60512-3-1:2002-02
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 MΩ


## 温度サイクル

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

## 空間距離と沿面距離 |

仕様	IEC 60664-1:2007-04
絶縁材質グループ	I
比較トラッキング指数 ( IEC 60112 )	CTI 600
定格絶縁電圧 ( III/3 )	250 V
定格サージ電圧 ( III/3 )	4 kV
最小空間距離-不平等電界 ( III/3 )	3 mm
最小沿面距離 ( III/3 )	3.2 mm
定格絶縁電圧 ( III/2 )	320 V
定格サージ電圧 ( III/2 )	4 kV
最小空間距離-不平等電界 ( III/2 )	3 mm
最小沿面距離 ( III/2 )	3 mm
定格絶縁電圧 ( II/2 )	630 V
定格サージ電圧 ( II/2 )	4 kV
最小空間距離-不平等電界 ( II/2 )	3 mm
最小沿面距離 ( II/2 )	3.2 mm

## 図面



型式 : LPC 2,5/...-ST-5,08とCCA 2,5/...-G-5,08 P...THRの組合せ

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## 認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> 認証ID: 40053722				
	定格電圧 $U_N$	定格電流 $I_N$	適合線サイズAWG	適合線サイズ mm <sup>2</sup>
	320 V	16 A	-	0.2 - 2.5

 <b>UL Recognized</b> 認証ID: E60425-20210715				
	定格電圧 $U_N$	定格電流 $I_N$	適合線サイズAWG	適合線サイズ mm <sup>2</sup>
使用グループ F	320 V	16 A	26 - 12	-

 <b>cULus Recognized</b> 認証ID: E60425-20210715				
	定格電圧 $U_N$	定格電流 $I_N$	適合線サイズAWG	適合線サイズ mm <sup>2</sup>
使用グループ B	300 V	16 A	26 - 12	-
使用グループ D	300 V	10 A	26 - 12	-

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

### ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません
------------	---

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## アクセサリ

### CP-MSTB - コーディングプロファイル

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1734634>

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



### CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - プリント基板用ソケット

1954511

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1954511>

プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 黒、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: CC 2,5/-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: THRハンダ接続、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 2.6 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能



# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## CCA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - プリント基板用ソケット

1954951

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1954951>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 黒、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: CCA 2,5/.-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: THRハンダ接続、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 2.6 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

## CCV 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - プリント基板用ソケット

1955426

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1955426>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 黒、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: CCV 2,5/.-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: THRハンダ接続、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 2.6 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - プリント基板用ソケット

1955895

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1955895>




プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 黒、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: CCVA 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: THRハンダ接続、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 2.6 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

## MDSTB 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1844977

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1844977>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTB 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.2 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、次の点に注意。取付けフランジ: 製品番号: 1736771、1736768。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MDSTB 2,5/ 6-G1-5,08 - プリント基板用ソケット

1762415

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1762415>




プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTB 2,5/..-G1、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

## MDSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1842102

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1842102>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTBA 2,5/..-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.2 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、製品を配置してさまざまな極数を作成可能です。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MDSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1845523

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1845523>




プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTBV 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、次の点に注意。取付けフランジ: 製品番号: 1836477、1836480。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

## MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 - プリント基板用ソケット

1762541

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1762541>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTBV 2,5/...-G1、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.9 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ




1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MDSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1845374

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1845374>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTBVA 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.9 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、製品を配置してさまざまな極数を作成可能です。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

## MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1842254

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1842254>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 10 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: すず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 12、列の数: 2、極数: 6、接続数: 12、製品ラインアップ: MDSTBW 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.8 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包、製品を配置してさまざまな極数を作成可能です。MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW (またはFKCVW) およびMVSTBRプラグ (またはFKCVR) の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MSTB 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1759059

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1759059>




プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: MSTB 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

## MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1757284

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1757284>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: MSTBA 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ




1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1758050

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1758050>




プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: MSTBV 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.9 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

## MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1755778

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1755778>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: MSTBVA 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.9 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

# LPC 2,5/ 6-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ



1110585

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1110585>

## MSTBW 2,5/ 6-G-5,08 - プリント基板用ソケット

1735840

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1735840>



プリント基板用ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm<sup>2</sup>、色: 緑、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: ずず、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 6、列の数: 1、極数: 6、接続数: 6、製品ラインアップ: MSTBW 2,5/...-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)