

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6 - écran 15p - XGA - 16M - Multi Touch - front USB A/ micro-B

HMIDM6700TM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	15 pouces
Rapport géométrique	4:3
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution en pixel	1024 x 768
Courant à l'appel	30 A
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Dimensions de la découpe	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Largeur	397 mm
Hauteur	296 mm
Poids Net	3,7 kg

Environnement

Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Certifications du produit	RCM KC UKCA DNV (CC sans HDD/ventilateur/carte EtherCAT/Écran large 22" avec emplacement d'ext) Poussière ATEX Zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) ATEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) CULus Class 1 Division 2 (avec option DIO) IECEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) IECEX zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,73 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	45,97 cm
Longueur de l'emballage 1	48,01 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,37 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	150 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	109 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	874

Use Better

Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Again


Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions


Modèle avancé de 15 pouces

Dimensions extérieures



- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas


Dimensions externes avec logements PCI/PCIe et kit ventilateur



- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas

Modèle standard de 15 pouces

Dimensions extérieures




- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas

Montage et périmètre de sécurité


Montage

Dimensions de découpe du panneau




A		B		C	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
383,5 (+1/-0)	15,10 (+0,04/-0)	282,5 (+1/-0)	11,12 (+0,04/-0)	1,6 à 5	0,06 à 0,2

Angle de montage




Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser un angle de 30°.

Dégagement



Technical Illustration

Dimensions



Fiche technique du produit

HMIDM6700TM

Image of product / Alternate images

Alternative



