




Coupleur industriel universel de profil européen standard pour une utilisation avec des fluides gazeux, liquides et agressifs. Connexion d'une seule main. Clapet high flow pour un débit optimal et une faible perte de charge. La série se distingue par sa conception robuste et sa longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. La conception de la coiffe évite tout dommage sur le corps du clapet.

Disponible sur demande :
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil Euro

Protection contre la poussière (P. 357)
pour coupleur n° SK23S pour embout n° SK12S

**KA** Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :
-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :
1 800 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :
28 l/min.
chute de pression de 0,5 bar

**KB** Double obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :


- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM


Température d'utilisation :
-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :
710 l/min.
pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :
7,1 l/min.
chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

 Simple obturation

 Simple obturation

25KA AW Coupleur avec obturation, mâle


Acier inoxydable, FKM




A		HEX	L	L1	D	Version
G1/4	25KA AW13RVX	19	60	10,5	23	AISI 303
	25KA AW13EVX	19	60	10,5	23	AISI 316L
G3/8	25KA AW17RVX	19	58	9	23	AISI 303
	25KA AW17EVX	19	58	9	23	AISI 316L
G1/2	25KA AW21RVX	24	61	12	23	AISI 303
	25KA AW21EVX	24	61	12	23	AISI 316L

25KA IW Coupleur avec obturation, femelle

Acier inoxydable, FKM




A		HEX	L	L1	D	Version
G1/4	25KA IW13RVX	19	56	10	23	AISI 303
	25KA IW13EVX	19	56	10	23	AISI 316L
G3/8	25KA IW17RVX	19	55	9	23	AISI 303
	25KA IW17EVX	19	55	9	23	AISI 316L
G1/2	25KA IW21RVX	24	58	12	23	AISI 303
	25KA IW21EVX	24	58	12	23	AISI 316L




Double obturation

25KBTF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Acier inoxydable, FKM




A		HEX	L	L1	D	Version
6	25KBTf06RVX	19	74	25	23	AISI 303
	25KBTf06EVX	19	74	25	23	AISI 316L
8	25KBTf08RVX	19	74	25	23	AISI 303
	25KBTf08EVX	19	74	25	23	AISI 316L
9	25KBTf09RVX	19	74	25	23	AISI 303
	25KBTf09EVX	19	74	25	23	AISI 316L
10	25KBTf10RVX	19	74	25	23	AISI 303
	25KBTf10EVX	19	74	25	23	AISI 316L
13	25KBTf13RVX	19	74	25	23	AISI 303
	25KBTf13EVX	19	74	25	23	AISI 316L



Double obturation

25SBTF Embout avec obturation, à douille annelée


Acier inoxydable, FKM



A		HEX	L	L1	Version
6	25SBTF06RVX	19	72	25	AISI 303
	25SBTF06EVX	19	72	25	AISI 316L
8	25SBTF08RVX	19	72	25	AISI 303
	25SBTF08EVX	19	72	25	AISI 316L
9	25SBTF09RVX	19	72	25	AISI 303
	25SBTF09EVX	19	72	25	AISI 316L
10	25SBTF10RVX	19	72	25	AISI 303
	25SBTF10EVX	19	72	25	AISI 316L
13	25SBTF13RVX	19	72	25	AISI 303
	25SBTF13EVX	19	72	25	AISI 316L

25SBAW Embout avec obturation mâle


Acier inoxydable, FKM



A			HEX	L	L1	Version
G1/4	25SBAW13RVX		19	58	10,5	AISI 303
	25SBAW13EVX	9287X25 13	19	58	10,5	AISI 316L
G3/8	25SBAW17RVX		19	56	9	AISI 303
	25SBAW17EVX	9287X25 17	19	56	9	AISI 316L
G1/2	25SBAW21RVX		24	59	12	AISI 303
	25SBAW21EVX	9287X25 21	24	59	12	AISI 316L

25SBIW Embout avec obturation femelle

Acier inoxydable, FKM



A			HEX	L	L1	Version
G1/4	25SBIW13RVX		19	54	10	AISI 303
	25SBIW13EVX	9286X25 13	19	54	10	AISI 316L
G3/8	25SBIW17RVX		19	53	9	AISI 303
	25SBIW17EVX	9286X25 17	19	53	9	AISI 316L
G1/2	25SBIW21RVX		24	56	12	AISI 303
	25SBIW21EVX		24	56	12	AISI 316L