

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯



1436644
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436644>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

传感器/执行器孔式插座，5芯，A编码，带弯焊针，仅带插芯



优势

- 采用两件式的插头式设备连接器，降低了安装成本
- 提供所有公共引脚分配和编码
- 设备整合极为方便轻松：借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
- 未插接时，设备可选配垫片

商业数据

订货号	1436644
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQAHS
产品关键代码	ABQAHS
目录页面	页码252 (C-2-2013)
GTIN	4046356438711
单件重量（含包装）	5.301 g
单件重量（不含包装）	3.632 g
原产地	DE

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
--------	--

产品属性

产品类型	插芯
应用	信号
位数	5
密封	是
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定过电压	1.5 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	60 V
额定电流 I _N	4 A

连接数据

连接方式	波峰焊
------	-----

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM / EPDM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6

连接器

连接1

插座设计	孔式
------	----

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯



1436644
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436644>

插座出线	弯头
插座螺纹类型	M12
编码	A

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	> 100

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）（孔式连接器/针式连接器）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

安装


安装类型	PCB安装
------	-------

包装规格

包装类型	Blister
------	---------

图纸

示意图



M12孔式连接器引脚分配，5芯，A编码，插座侧视图

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯



1436644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436644>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436644>

 cUL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	22	-

 UL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	60 V	4 A	22	-

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 插芯



1436644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436644>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	f8d549e6-11a1-4d9e-9ac2-3c44a976d33a