ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

1052002

https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1052002

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 8,15 mm

Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
- Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.

Données commerciales

Référence	1052002
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Product key	BG2112
GTIN	4017918016302
Poids par pièce (emballage compris)	2,06 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,94 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	repérable avec le système CMS

Propriétés du produit

Pas	8,2 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	10
Nombre d'étiquettes par ligne	10
Nombre de rubans de repérage	10
Type de rainure	élevé

Dimensions

Largeur	8,15 mm
Hauteur	10,50 mm
Profondeur	4,30 mm
Pas	8,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	8,15 mm
Hauteur du champ de texte	10,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Normes et spécifications


Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	encliqueter

Dessins

Dessin schématique



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,016 kg CO2e

Accessoires

PLOTMARK - Traceur de repérage

0804499

https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0804499

Traceur de marquage pour l'ensemble du portefeuille de matériaux de marquage UC et de matériaux en feuilles et en bandes.




CMS-P1-PLOTTER - Traceur de repérage

5144615

https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/5144615

Traceur de repérage, poids: 8 kg, longueur: 0,66 m, largeur: 440 mm, hauteur: 125 mm, coloris: argenté



ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

1052002

https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1052002

CMS-P1-M/ZB - Support

5144699

https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/5144699



Chargeur plastique pour CMS-P1-Plotter et PLOTMARK. Pour 22 bandes de repérage

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com