

DSX 80

N° d'article: T0051319099N



Benefits

- › Fer à souder avec 80 W, 24 V pour stations WT
- › Pour la réparation électronique
- › Contrôle électronique de la température
- › Micro-switch pour un déclenchement rapide
- › Pour DX pannes à souder


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	80 W
Famille de pannes	DX
Unité d'alimentation	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	80
Support de sécurité	---
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 30 (T0051515299)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE