



Manuelt buntebåndsverktøy for KR-serien

- KR6/8 for båndbredde opp til 8mm

KR6/8 er utviklet for bruk på HellermannTyton's buntebånd serie KR. Med et håndgrep er buntebåndet strammet, låst og den tiloversblevende enden er kuttet.

Låsestiften på KR båndet presses inn ved manuelt trykk på knappen på siden av verktøyet og gir en vibrasjonsfri, sikker festing.

Egenskaper og fordeler

- Robust metallverktøy
- For stramming, låsing og kutting av KR-bånd
- Bytt munnstykke for å benyttes på 2 forskjellige båndbredder: 6mm og 8mm



KR6/8.

TYPE	Lokalt ordrenr.	For bånd	Båndbredde max. (G)	Vekt	El.nr.	Art.nr.
KR6/8	KR6/8	KR6, KR8	8,0	0,52 kg	13 301 58	121-00680
Replacement Blade	Reservekniv KR6/8	KR6, KR8	-	0,01 kg	-	122-68019

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Luftdrevet buntebåndsverktøy for KR-serien

- KR8PNSE

Applikasjonsverktøyet KRPNSE presser inn den glassfiberforsterkede stiften i KR-båndet, og gir en meket sterk og vibrasjonssikker låsing.

Egenskaper og fordeler

- Robust metallverktøy
- Luftdrevet
- Kan kun benyttes for montering av bånd i serie KR
- For stramming, festing og automatisk kutting av KR-bånd
- Strammekraften kan tilpasses til lufttrykket
- Feste for balanseblokk



KR8PNSE.

Lufttrykk	oljefri / oljet
Lufttrykk (min.)	3 Bar
Lufttrykk (max.)	4 Bar
Lufttilkopling	6,0 mm
Dimensjon Lengde x Høyde x Bredde	Ca. 320 x 210 x 50 mm
Sertifiseringer	CE, GS

RoHS

TYPE	Lokalt ordrenr.	For bånd	Båndbredde max. (G)	Vekt	Art.nr.
KR8PNSE	KR8PNSE	KR8	8,0	1,56 kg	121-00889
Replacement Blade	Reservekniv KR8PNSE	-	-	0,3 kg	122-80032

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.