

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡


图为10位穿墙式连接器

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线



关键商业数据

包装单位	100 STK
GTIN	 4 017918 044732
GTIN	4017918044732
海关税则号	8536901900
Sales Key	AAAFBA

技术数据

尺寸

长度 [l]	12.5 mm
宽度 [w]	15.24 mm
高度 [h]	26 mm
间距	5.08 mm
尺寸a	10.16 mm

概述

产品范围	MVSTBR 2,5/...-ST
位数	3
连接方式	带压片的螺钉连接
绝缘材料组	I

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

技术数据

概述

额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/3)	250 V
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	12 A
额定横截面	2.5 mm ²
最大负载电流	12 A (带有2.5 mm ² 导线接线容量)
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
塞规	A3
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

连接数据

刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	12
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	1.5 mm ²
最小AWG, 符合UL/CUL	30
最大AWG, 符合UL/CUL	12

标准和规范

连接符合标准	EN-VDE
--------	--------

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

技术数据

标准和规范

	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

认证

认证

认证

CSA / IECCEB CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

认证

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR13631-2585950
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	10 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742	
-----	--	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	15 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12	

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

附件

标记笔

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

端子标识

标记卡 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm

编码元件

编码条 - CP-MSTB - 1734634



防插错编码条，插在插头或反向插座的插槽中，红色绝缘材料

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 0,6X3,5 - 1205053



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

其他产品

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

穿墙式插座 - MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1735879

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



穿墙式插座 - MDSTBV 2,5/ 3-G1-5,08 - 1736742

印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，与 MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与 TMSTBP插头一起使用！



印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



穿墙式插座 - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1758021

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

穿墙式插座 - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1759020

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



穿墙式插座 - MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1762075

印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，可并排安装！安装法兰：订货号1736771，1736768。与MVSTB或FKCV插头结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！



穿墙式插座 - MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 - 1762376

印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！



印刷电路板连接器 - MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - 1763087

印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，可并排安装！安装法兰：订货号1836477，1836480。与MVSTB或FKCV插头结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！



穿墙式插座 - SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1767384

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

印刷电路板连接器 - SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 - 1769476

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



穿墙式插座 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-LA - 1770957



印刷线路板壳体，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色

穿墙式插座 - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - 1802414



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1842076



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1845345



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

穿墙式插座 - MSTBO 2,5/ 3-GR-5,08 - 1847110



印刷线路板壳体，标称工作电流: 8 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

穿墙式插座 - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 - 1850440



印刷线路板壳体，标称工作电流: 8 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

穿墙式插座 - EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1859522



印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 压接技术

穿墙式插座 - MDSTBA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874714



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

穿墙式插座 - MDSTBVA 2,5/ 3-GL-5,08 - 1874756



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - MDSTBVA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874769



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1880313



印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 压接技术

印刷电路板连接器 - DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1898842



穿墙式插座，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

印刷电路板连接器 - DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1899142



穿墙式插座，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902754



印刷线路板壳体，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT - 1902822



印刷线路板壳体，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R32 - 1937240



印刷线路板壳体，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 THT-R56 - 1940428



印刷线路板壳体，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

印刷电路板连接器 - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954391



印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

印刷电路板连接器 - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1954595

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1954922

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955044

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955390

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955536

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

附件

印刷电路板连接器 - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - 1955866

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”



印刷电路板连接器 - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1955976



印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 黑色，触点表面: 锡，安装: THR 焊接，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”