


DRUCKLUFTAUFBEREITUNG FÜR LACKIERANWENDUNGEN

Filtereinheit (mikro + submikro) und Regler für Lackieranwendungen

Dieses vorgefertigte Filtrations- und Regulierungssystem ist speziell für Lackierpistolen konzipiert. Er gewährleistet eine optimale Luftqualität, die den Anforderungen standardmäßiger Lackieranwendungen entspricht (außer Wasserbasislackierungen).



ERREICHT DIE SAUBERKEITSKLASSE DER STUFE 1 (PARTIKEL UND ÖL) GEMÄSS DER NORM ISO 8573-1.

Die Inline-Doppel-Filtration, sowohl mikronisch als auch submikronisch, ermöglicht eine effektive Reinigung der Luft. Koaleszenzfilter erfassen Partikel größer als 1µm und 0,01µm. Die in der Luft schwebenden Flüssigkeiten werden agglomeriert und dann automatisch über die Abläufe der Filter entfernt.

EINFACHER ZUSAMMENBAU UND INSTALLATION

Einfach zu montieren dank des Drei-Teile-Anschlusses und einfach zu installieren mit der integrierten verstellbaren Wandhalterung.

VOLLSTÄNDIGE UND KOMPAKTE SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNG

Ausgestattet mit einem drehbaren Sicherheits-Schnellanschluss, der ein Einklemmen der Schläuche verhindert, optimiert er somit die Sicherheit und Effizienz der Druckluftsysteme. Seine Fähigkeit, die Bewegungen der Schläuche genau zu verfolgen, reduziert die Verschleißgefahr und verlängert die Lebensdauer der Druckluftverlängerungen. Der Inline-Regler mit Manometer ermöglicht eine einfache Ablesung und Anpassung des Drucks.

Filterung	Pression de sortie max. - EU	Max. Betriebsdruck (bar)	IG	Min/Max Temperatur
0.01 µm	12 BAR	12	G1/2	5 / 50 °C

Art. Nr	Durchfluß bei 7 bars bar (m³/h)	Profil	Durchmesser	Nettogewicht (Kg)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
MSR 55IS	50.00	ISO 6150B	6 mm	3.5	345	320
MSR 55ES	55.00	European	7.4 mm	3.5	345	320