

Single- LED

10-2J13.1065

Vertrieb durch
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2J13.1...>

Ihr Produkt:



10-2J13.1065 Single-LED

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe: Grün

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung: 28 V AC/DC +10%

Betriebsstrom: 4 - 7 mA $\pm$ 15 %

Lichtstärke: 1050 mcd

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.001 kg

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Single-LED, T1 ¼ MG, Grün, 28 V AC/DC +10%

Leuchtmittel Art: Single-LED

Hinweise:

Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen Oberflächentemperaturen nicht direkt an die Anschlüsse des Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)

Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden


Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand er benötigt
Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (externer Vorwiderstand) verwendet werden
Bitte beachten Sie die länderspezifischen Sicherheitshinweise

Schaltschemas:



Abmessungen:

