

Führungszylinder DFM-40-25-P-A-KF

Teilenummer: 170939

★ Kernprogramm

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen von 20 bis 40 mm nur dann eingesetzt werden, wenn der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E nach außen montiert wird.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte	50 mm
Hub	25 mm
Kolben-Durchmesser	40 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Max. Geschwindigkeit	0,8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,7 Nm
Max. Kraft Fy	1.130 N
Max. Kraft Fy statisch	1.260 N
Max. Kraft Fz	1.130 N
Max. Kraft Fz statisch	1.260 N
Max. Moment Mx	49,74 Nm
Max. Moment Mx statisch	55,44 Nm
Max. Moment My	18,66 Nm
Max. Moment My statisch	20,79 Nm
Max. Moment Mz	18,66 Nm
Max. Moment Mz statisch	20,79 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub	10,25 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs	149 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	686 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	754 N
Bewegte Masse	1.074 g
Produktgewicht	2.043 g
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub	28,2 mm
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei