




PCF30-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	108 mm	Largeur de bride
U	40 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,01 kg	Poids

Cotes de montage

J	82,5 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	22,3 mm	Hauteur logement
A ₁	12 mm	Épaisseur de bride
A ₂	13,3 mm	Distance piste
V	85 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	44 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CF06	Corps de palier
GRAE30-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.