

# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder



1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...



## Ihre Vorteile

- D-SUB 15-Anschluss
- Leichte Montage
- Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1688887             |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück            |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNCAB              |
| GTIN                                     | 4017918823030       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,63 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,4 g               |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder



1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Produkttyp             | Kontakteinsatz |
| Bauform                | D-SUB          |
| Polzahl                | 15             |
| Steckgesicht           | D-SUB          |
| Anzahl der Steckplätze | 1              |
| Geschirmt              | ja             |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

### Elektrische Eigenschaften

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101 | 400 V           |
| Bemessungsspannung (III/3)              | 125 V           |
| Bemessungsstoßspannung                  | 1 kV            |
| Bemessungsstrom                         | 5 A (bei 20 °C) |
| Prüfspannung                            | 1200 V          |
| Übertragungsmedium                      | Kupfer          |
| Leistungsübertragung                    | Power           |

### Anschlussdaten

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschlussart | Lötkelch |
|--------------|----------|

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 14,5 mm  |
| Höhe   | 12,93 mm |
| Länge  | 39,52 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | Metall          |
| Material Gehäuseoberfläche     | metallisiert    |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche     | Gold            |
| Material Kontaktträger         | PBT-GF          |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Steckzyklen                  | ≥ 50     |
| Steckkraft pro Signalkontakt | ≤ 3,40 N |

# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder



1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP20              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |

## Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder


1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>



## Zeichnungen

Schemazeichnung



# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder



1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976

# VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder



1688887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688887>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | d2dbbc0d-7df2-434e-a7ec-0c777d5d7f1e |