

Messumformer SITRANS P210 fuer Druck fuer
Niederdruckanwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent
Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Edelstahl und
Dichtungsmaterial; Werkstoff der nicht-messstoff- beruehrten Teile:
Edelstahl Messbereich fuer Relativdruck: 0 bis 100 mbar,
Ueberlast- druck 400 mbar Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
Zweileitertechnik Hilfsenergie: DC 7 bis 33 V (DC 10...30 V fuer
ATEX-Geraete) Explosionsschutz: EEx ia Elektrischer Anschluss:
Stecker nach DIN EN 175301-803-A, Stopfbuchseingewinde M16
(mit Kupplung) Prozessanschluss: G1/2" aussen nach EN837-1
(1/2"-BSP aussen); (Standard bei metrischen Druckbereichen
mbar, bar) Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehaeuse:
Viton (FPM, Standard) Standardausfuehrung

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

