




FLCTE25-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	71 mm	Largeur de bride
H	97 mm	Hauteur de bride
U	33,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	410 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,47 kg	Poids

Cotes de montage

J	76,2 mm	Distance trous de fixation
N	9 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A ₁	19,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	9,9 mm	Distance piste
B ₁	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
d ₃	37,5 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
GEHLCTE05-GG	Corps de palier
RAE25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.