


Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS	70 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS	125 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS	125 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS	72 mm
T - Hauteur de butée	34 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	10 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	70 mm

DEFINITION TECHNIQUE

Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	125 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Référence cage à rouleaux	K89314
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS89314
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS89314
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	120,2 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	79,8 mm
Masse	1,93 kg
Poids cage à rouleaux	0,34 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,8 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,8 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	205000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	790000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	96500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	3600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	14400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	120 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE	80 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm

