

Anciennement connu comme : Monysoft1MI



Usages multiples



Applications légères

Gants industriels légers, peu pelucheux, offrant aux utilisateurs un confort et une dextérité excellents.

- Optimisation de la convivialité :** Les gants de travail léger HyFlex® 11-300 sans couture sont dotés d'une doublure textile composée d'un fil de polyamide à haute élasticité, pour un ajustement optimal et des niveaux élevés de confort et de dextérité.
- Pratичité et durabilité assurées :** Leur conception ambidextre rend ces gants de protection des mains d'autant plus pratiques à enfiler et à retirer, tout en prolongeant leur durée de vie.
- Dextérité accrue :** Les gants de sécurité HyFlex® 11-300 sont également peu pelucheux de par leur conception, ce qui réduit les risques de contamination et préserve l'intégrité des produits.



Applications

- Assemblage final
- Manutention générale
- Conditionnement

Anciennement connu comme : Monysoft1MI

Principales propriétés

- Doublure en polyamide à haute élasticité :** ajustement, dextérité et confort optimaux.
- Conception ambidextre :** Augmentation de la durée de vie et de la praticité au quotidien
- Tissu peu pelucheux :** Moins de risques de contamination, pour la protection des produits

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-300	Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10, 11	210-251 mm	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.