Fiche produit
Caractéristiques

EZC100B3050
disjoncteur Easypact EZC100B - TMD - 50 A - 3P 3d



Principales

Gamme de produit	EasyPact
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Nom de l'appareil	Easypact EZC100B
Nom de disjoncteur	Easypact EZC100B
Application	Distribution
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Type de réseau	CC CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	50 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	550 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure	B
Pouvoir de coupure	10 KA Icu à 110...130 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 10 KA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 5 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 2,5 KA Icu à 550 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 7,5 KA Icu à 380 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 7,5 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	0,625 KA à 550 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 1,25 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 1,875 KA à 380 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 1,875 KA à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 2,5 KA à 110/130 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 2,5 kA à 220/230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur	50 A à 50 °C
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection contre les surcharges
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1 3 se conformer à CEI 947-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Endurance mécanique	8500 cycle
Durée de vie électrique	Catégorie A : 1500 cycle 415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
"Pas" de raccordement	25 mm
Indication de tension	Contact de signalisation
Réglage de protection du neutre	Sans protection
Protection différentielle	Sans
Hauteur	130 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	60 mm

Environnement

Normes	JIS C8201-2-2 EN/CEI 60947-2 EN/CEI 60947-1 GB/T 14048.2
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-35…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,3 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm
Poids de l'emballage 1	692 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,759 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	17,767 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months