

Fiche technique du produit

Spécifications



"Harmony P6 écran 19""W,
1920x1080 pixel Full HD, multitouch
x2, glass front IP67F"

HMIDM6800WCCTO

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	18,5 pouces
Rapport géométrique	16:9
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution en pixel	1920 x 1080
Courant à l'appel	30 A
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Dimensions de la découpe	449,5 (+1/-0) x 279,5 (+1/-0) mm
Largeur	463,6 mm
Hauteur	293,6 mm
Poids Net	4,9 kg

Environnement

Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Certifications du produit	RCM KC UKCA DNV (CC sans HDD/ventilateur/carte EtherCAT/Écran large 22" avec emplacement d'ext) Poussière ATEX Zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) ATEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) CULus Class 1 Division 2 (avec option DIO) IECEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) IECEX zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	28,0 cm
Longueur de l'emballage 1	39,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1232
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner


Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

Modèle avancé de 19 pouces de largeur

Dimensions extérieures




- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas

Dimensions externes avec logements PCI/PCle et kit ventilateur

Fiche technique du produit


HMIDM6800WCCTO



(A) : Face avant
(B) : Gauche
(C) : Bas

Modèle standard de 19 pouces de largeur

Dimensions extérieures



(A) : Face avant

(B) : Gauche
(C) : Bas


Fiche technique du produit

HMIDM6800WCCTO


Montage et périmètre de sécurité

Montage

Dimensions de découpe du panneau




Angle de montage



Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser un angle de 30°.

Dégagement



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



