

Codice Prodotto*Part No***211.3416.008****Descrizione***Description***Cable Bx 2x1,50 PVC-SCH-PVC 450/750V D.9,00****Note***Note*

Norme applicabili: Ansi Mc 96.1 , ASTM E230
Qualità: cavo qualità per estensione termocoppia tipo Bc
Limiti di errore: classe STD
Temperatura di lavoro: -20 +80 °C

Reference standards: Ansi Mc 96.1 , ASTM E230
Grade: thermocouple extension cable type Bc
Limits of error: class STD
Temperature rating: -20 +80 °C

Conduttori*Conductors*

Numero: 2
Natura: Bc
Formazione: 18/0.32
Sezione: 1.50 mmq
Resistenza elettrica conduttori: 13,53 Ohm/Km a 20°C

Number: 2
Type: Bc
No of strand / strand diameter: 18/0.32
Cross section: 1.50 mmq
Conductor resistance: 13,53 Ohm/Km

Isolamento*Insulation*

PVC qualità R2 CEI 20-11
Spessore nominale: 0.80mm
Codice colore: positivo grigio, negativo rosso
Diametro nominale: 3.10mm (± 0.10)

PVC quality R2 CEI 20-11
Nominal thickness: 0.80mm
Colour code: positive grey; negative red
Nominal diameter: 3.10 mm (± 0.10)

Riunimento*Core laying-up*

Conduttori cordati passo: 90mm
Nastro separatore PET spessore 23 micron
sovrapposizione 25%

Twisted twin: lay length 90 mm
Tape: Polyester 23 micron
overlapping 25%

Schermo*Screen*

Nastro accoppiato alluminio/poliestere spessore 23 micron
sovrapposizione 25%
Drenaggio: rame stagnato 7/0.30

Aluminium bonded polyester tape (thickness 23 micron)
overlapping 25%
Drain wire: tin plated copper 7/0.30

Guaina*Jacket*

PVC qualità R2 CEI 20-11
Spessore nominale: 1.20mm
Codice colore: blu

PVC quality R2 CEI 20-11
Nominal thickness: 1.20mm
Colour code: blue

Dimensioni*Dimensions*

Diametro nominale: 9.00 (+/-0.30)
Peso: Kg/Km 101.00

Nominal diameter: 9.00mm (+/-0.30)
Net weight: Kg/Km 101.00

Prove Standard*Standard tests*

Tensione di collaudo conduttore/conduttore 2,0 KVcc
Tensione di collaudo conduttore/schermo 1 KVcc
Resistenza di isolamento: >20 Mohm (20°C)
Verifica polarità
Esame visivo e dimensionale
Verifica continuità conduttori

Dielectric test core/core 2,0 KVdc
Dielectric test core/armour 1 KVdc
Insulation resistance: > 20 Mohm/Km (20°C)
Polarity test
Visual & Dimensional test
Continuity test