

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子

1907416

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 32 A，额定电压(III/2): 1000 V，额定横截面: 4 mm²，电位数: 2，行数: 1，每行位数: 2，产品系列: MKDSV 5 HV，针距: 9.52 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: Z型针脚M，焊针[P]: 5.2 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。该产品可组成不同位数的连接器！如果仅使用2位，建议使用带定位销的连接器 MKDSV 5 HV。

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- 通过抗旋转销可以在PCB上定位安装

商业数据

订货号	1907416
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AANFDM
产品关键代码	AANFDM
目录页面	页码445 (C-1-2013)
GTIN	4017918603960
单件重量（含包装）	6.676 g
单件重量（不含包装）	6.149 g
原产地	PL

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子



1907416
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	MKDSV 5 HV
产品线	COMBICON Terminals L
类型	连接器可组合
位数	2
针距	9.52 mm
连接量	2
行数	1
电位数目	2
针脚排列	Z型针脚M
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	32 A
额定电压 U_N	1000 V
额定电压(III/3)	1000 V
额定电涌电压(III/3)	8 kV
额定电压(III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压(II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	4 mm²

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 10
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
剥线长度	8 mm

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子

1907416

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416



螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	Z型针脚M

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

应用说明	为了安全的导线连接，请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时，各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因（单手固定，支持在外壳上）。
------	---

尺寸

尺寸图	
针距	9.52 mm
宽度 [w]	19.04 mm
高度[h]	26.7 mm
长度[l]	16 mm
高度	21.5 mm
焊针长度[P]	5.2 mm
引脚尺寸	0.9 x 0.9 mm

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子



1907416

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

PCB设计

孔径	1.3 mm
----	--------

电气测试

电气间隙和爬电距离 |

绝缘材料组	I
额定绝缘电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子


1907416

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>




图纸

尺寸图



开孔图/焊盘环宽



MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子



1907416

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

 cULus认证 认证ID: E60425-19770427				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	30 A	30 - 10	-
使用组 C	600 V	30 A	30 - 10	-

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子



1907416

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - PCB端子



1907416
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1907416>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.042千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn