

Fiche technique

Numéro d'article :
112-00084

SPH350

Famille de produits	SPH
Nom du produit	Série SPH
Matière	Polyamide 6.6, stabilisé UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Epaisseur (T)	1,26 mm
Larg. (W)	9 mm
Long. (L)	350 mm
Poids/unité	0,0059 kg
Qté par	carton
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	800 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 HB
Ø max. du toron	92 mm
Ø min. du toron	25 mm
Variante	Crantage extérieur

HF ✓

RoHS ✓