

# Fiche produit

## Caractéristiques

# IMT47275

Thorsman - Lampe de chantier LED 55W -  
6800lm - USB A+C - robuste IK08 - IP54



### Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Type de produit ou équipement	Lampe de chantier
Application	Éclairage
Source lumineuse	LED 55 W

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	220...240 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Puissance d'emploi en W	55 W
Tension de sortie	5 V, 2,4 A
Type de prise	2P + T
Prise standard	Schuko/FR Danemark
Nombre de prises d'alimentation	1 x 2P+T, Français
Flux lumineux	6800 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R <sub>a</sub> =80
Température de couleur	4000 K
Matière du boîtier	PC + caoutchouc
Hauteur	290 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	2,6 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie