



Thermostat THP1 +1C

CCT15834

EAN Code: 3606489524623

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 THP
Kurzbezeichnung des Geräts	THP1
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer Thermostat
Geräteanwendung	Temperatursteuerung
Anzahl der Kanäle	1
Benutzersprache	Englisch Französisch Deutsch Polnisch Niederländisch Tschechisch Rumänisch Spanisch Dänisch Norwegisch Schwedisch Finnisch Ungarisch Italienisch Slowenisch Kroatisch Serbisch Bulgarisch

Zusatzmerkmale

Max. Leistungsaufnahme in W	0,8 W standby
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
maximaler Schaltstrom	2 A - 250 V AC pf = 0,6 10 A - 250 V AC pf = 1
Min. Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Steuerungstyp	4 x Drucktaste
Betriebsmodus	Frost: 0...20 °C Komfort: 10...30 °C Reduziert: 0...30 °C
Kontakt-Typen	Wechslerkontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Max. Anzahl der Schaltungen	42

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktion verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Kalibrierung der Korrekturanpassungen für die Temperatur für Wandbalance Dauerschaltung ein/aus Vorwahlschalter
Sicherungsdauer	10 Jahre
Temperaturfühlertyp	NTC
Displaytyp	LCD
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - 2 x 0,5 - 2,5 mm² - starr oder flexibel Schraubklemmen - 1 x 2,5 mm² - fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	92,6 mm
Breite	45 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	150 g
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse 3
Kompatibilitätscode	THP1+ 1C

Montage

Normen	EN 60730-2-9:2010
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	10,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	181,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,620 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Austauschbare Batterie

Nein

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.