

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 17.5 A，连接量: 4，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 1.5 mm^2 ，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 1.5 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 红色

优势

- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接

商业数据

订货号	3208200
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2213
产品关键代码	BE2213
GTIN	4046356680530
单件重量（含包装）	5.141 g
单件重量（不含包装）	5.141 g
原产地	CN

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

技术数据

产品属性

产品类型	多导线端子
产品系列	PT
连接量	4
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	1.5 mm²

第一层

剥线长度	8 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 1 mm² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管, 订货号1200293
标称电流	17.5 A
最大负载电流	17.5 A
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm²

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 1 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
----	-------------------------

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

工作温度范围 (1)	-60 °C ... 85 °C
工作温度范围 (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3208375 D-PT 1,5/S-QUATTRO
	3030815 ATP-ST QUATTRO
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-3,5 / 3213014
	插拔式桥接件 / FBS 3-3,5 / 3213027
	插拔式桥接件 / FBS 4-3,5 / 3213030
	插拔式桥接件 / FBS 5-3,5 / 3213043
	插拔式桥接件 / FBS 10-3,5 / 3213056
	插拔式桥接件 / FBS 20-3,5 / 3213069
桥接数据	14.5 A (1.5 mm²)
防爆温度上升	40 K (15 A / 1.5 mm²)
用于使用桥接件进行桥接	352 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	220 V
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接	166 V
- 切割至所需长度的桥接，带盖板	275 V
- 切割至所需长度的桥接，带分隔板	352 V
额定绝缘电压	320 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	352 V
额定电流	15 A
最大负载电流	15 A
接触电阻	1.5 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm² ... 1.5 mm²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm² ... 1.5 mm²
接线容量AWG	26 ... 16

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	63.2 mm
深度	30.5 mm
NS 35/7,5深度	32 mm
NS 35/15深度	39.5 mm

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C (I)
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子

3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>



图纸

电路图



PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62964				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V	-	-	0.14 - 1.5

cULus 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

LR 认证ID: LR2371832TA				
-------------------------	--	--	--	--

ClassNK NK 认证ID: 14ME0912				
---------------------------------	--	--	--	--

BV 认证ID: 39980/B0 BV				
-------------------------	--	--	--	--

VDE 认证ID: 40039739				
-----------------------	--	--	--	--

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	17.5 A	-	0.14 - 1.5

ABS
认证ID: 21-2192245-PDA

DNV
认证ID: TAE000010T

 **EAC Ex**
认证ID: RU C-DE.AB72.B.02351

 **IEC Ex**
认证ID: IECEx SEV13.0005U

 **ATEX**
认证ID: SEV13ATEX0159U

 **CCC**
认证ID: 2020322313000631

 **EAC Ex**
认证ID: KZ 7500525010101950

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 1,5/S-QUATTRO RD - 直通式接线端子



3208200
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208200>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn