



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

La solution pour manipuler les aliments gras en sécurité



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



Dexterité EN ISO
21420: 5/5



BfR XXI - Germany
Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 3



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Très bonne résistance aux huiles et graisses animales et végétales



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations alimentaires
- Découpage de filets de poisson
- Découpe de viande et poissons



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
TYPE A	J: n-Heptane
	K: Soude caustique 40%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons
	CONTACT ALIMENTAIRE
	Arrêté français au 05/08/2020
	BfR XXI - Germany

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.41
Tailles	5 6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.1E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.9E+8 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1648
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France