



Brand of **NTN** corporation

Données techniques

UKP320H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK320G2H, P320

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	120 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	81 mm
B - Largeur Bague Intérieure	68 mm
d - Diamètre arbre	90 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	130 mm
G - Graisseur	M10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	140 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	50 mm
H2 - Hauteur du logement	275 mm
J - Distance entre trous de fixation	380 mm
L - Longueur du logement	490 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	130 mm
N - Dimension trou de fixation	36 mm
N1 - Longueur du trou de montage	50 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	54 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	171600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	140000000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	37,31 kg
Référence du manchon	H2320

