

## Akku-Kreissäge

### Anwendernutzen

- Präzises Arbeiten dank Bosch FSN Führungsschienensystem
- Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes mit 57 mm Schnitttiefe
- Sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion



### Technische Daten

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| • Spannung                        | 18 V                   |
| • Akkukapazität                   | 1,5 - 6,0 Ah           |
| • Nenndrehzahl                    | 3400 min <sup>-1</sup> |
| • Sägeblatt Ø                     | 165 mm                 |
| • Bohrungsgröße                   | 20 mm                  |
| • Schnittleistung (90°)           | 57 mm                  |
| • Schnittleistung (45°)           | 42 mm                  |
| • Kompatibilität Führungsschienen | Bosch, Festool, Mafell |
| • Gewicht (netto/brutto)          | 3,1 / 8,5 kg           |

- Lieferumfang: Kreissägeblatt optilineWOOD, GAL 1880 CV, 2 x 5,0 Ah Akkupack, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Inbusschlüssel, L-Boxx Gr. 3
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 250 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 20 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummern: 214411
- Herstellland: China (Chn)
- Vorgängermodell: GKS 18 V-LI, 060166H008 / H00A
- Erste Lieferung: September 2016



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
GKS 18V-57 G + FSN, 2 x 5,0 Ah	06016A2102	3165140869287