



2112004

Matériaux

Bouchon	mousse PU
Cordon (2112010)	PVC, 700 mm

uvex com4-fit

- bouchons anallergiques au design compact et ergonomique pour une excellente protection
- profil affiné idéal pour les conduits auditifs plus petits et étroits
- adaptés à une utilisation dans des environnements bruyants jusqu'à 110 dB
- technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité
- confort de port optimal, même en cas d'utilisation prolongée
- durée d'expansion optimale pour une mise en place efficace
- excellente reconnaissance vocale grâce à la structure cellulaire unique du PU
- existent en version cordée pour faciliter un port intermittent
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- fabriqués en Suède
- exigences complémentaires* : W, X, S, V, E₁

uvex com4-fit

N° d'article	2112004	2112096	2112131	2112121	2112023	2111991
Modèle	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon	sans cordon
Norme*	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Coloris	orange	orange	orange	orange	orange	orange
Unité de commande	boîte	boîte-distributrice	mini-distributeur	mini-distributeur	boîte-recharge	distributeur rempli
Contenu	200 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	15 paires, en vrac	6 paires, en vrac	300 paires, en vrac	600 paires, en vrac



2112096



2112131



2112121



2112023



2111991

uvex com4-fit	
N° d'article	2112012
Modèle	avec cordon
Norme*	EN 352-2 W, X, S, V, E ₁
Coloris	orange, noir
Unité de commande	boîte
Contenu	100 paires, en emballage individuel



2112012

*Exigences complémentaires

W : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale

X : protection auditive avec atténuation linéaire


S : perception des signaux d'alerte dans la construction de voies ferrées

V : perception des signaux d'alerte dans le trafic routier

E : perception des signaux d'alerte pour un conducteur de train

E₁ : parfaite adéquation (en particulier pour les personnes souffrants de problèmes d'audition)

Courbes d'atténuation



SNR : 33 dB	H : 34 dB M : 31 dB L : 29 dB							
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB H	34 dB M	31 dB L	29 dB
SNRm	36,3 dB Hm	36,6 dB Mm	33,9 dB Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB Hs	2,8 dB Ms	3,3 dB Ls	4,2 dB

Accessoires complémentaires



Distributeur uvex « one2click »	
N° d'article	2112000
Conditionnement	unité
Distributeur uvex « one2click » magnétique	
N° d'article	2111988
Conditionnement	unité
N° d'article	2111989
Conditionnement	unité
Casier mural uvex (pour 2112023 & 2112012)	
N° d'article	2134000
Conditionnement	unité