



RASEY40-TV-VA-FD

Palier à semelle

Corps de paliers à semelle, conception FD

Information technique





Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	184 mm	Longueur
H_2	98 mm	Hauteur
≈m	0,98 kg	Poids

Cotes de montage

J	137 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Largeur (rainure)
N_1	18 mm	Longueur (rainure)
W	4 mm	Largeur entre plats

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

H	49,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
H_1	19,5 mm	Hauteur (base)
B	49,2 mm	Largeur
B_3	51,5 mm	Distance housing centre to cap end
S_1	30,2 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	GEH.ASE08-TV-WHT	Corps de palier
	GYE40-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
	KASK08-S-G-WHT	Couvercle
	KASK08-S-R-NBR-WHT	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact